

DS 400

SEPARADORES CON CONEXIÓN SANITARIA



Modelo DS 418 DIN 11 851

Modelo DS 419 SMS STD.

Modelo DS 420 IDF STD.

Modelo DS 421 APV - RJT STD.

Modelo DS 422 CONEXIÓN CLAMP

► CARACTERÍSTICAS

Con membrana y conexión sanitaria integral (hembra y macho)

► PRESIÓN NOMINAL

PN40

► RANGOS DE ESCALA

0...1 a 0...40 bar
Dependiendo de la conexión.

► CUERPO

En AISI 316.

► CONEXIÓN A PROCESO

DIN 11 851 o rosca Macho.
SMS o rosca Macho
IDF o rosca Macho
APV-RJT o rosca Macho
Conexión Clamp

► MEMBRANA

Soldada en AISI 316L

► CONEXIÓN AL INSTRUMENTO

1/2" GAS
1/4" GAS

► FLUIDO DE TRANSMISIÓN

Adecuado para la industria alimentaria

► EXTRAS OPCIONALES

Extensión mediante capilar
Con torre de refrigeración para montaje directo al instrumento (>100°C)



Modelo DS 418

DS 400

SEPARADORES CON CONEXION SANITARIA

ITEC®


Modelo DS 418 DIN 11 851

Modelo DS 419 SMS STD.


Modelo DS 420 IDF STD.

Modelo DS 421 APV - RJT STD.


Modelo DS 422 CONEXIÓN CLAMP



Sellos químicos con tuerca de unión



Sellos químicos con conexión rosca macho



Conexión Clamp

MODELO	DN	PN bar	DIMENSIONES mm					
			dM	D	h	K	G (BSP)	G1
Sellos químicos con tuerca de unión								
DS 418	25	40	25	63		21	¼"	Rd 52 x 1/6
	32	40	32	70		21	½"	Rd 58 x 1/6
	40	40	40	78		22	½"	Rd 65 x 1/6
	50	25	50	92		22	½"	Rd 78 x 1/6
DS 419	1" 1/2	40	40	74		25	½"	Rd 60 x 1/6
	2"	40	50	84		26	½"	Rd 70 x 1/6
DS 420	1" 1/2	40	29	64		30	½"	1" ½ IDF
	2"	40	36	79		30	½"	2" IDF
DS 421	1" 1/2	40	32	72		21	½"	2 5/16 x 8"
	2"	40	40	86		22	½"	2 7/8 x 6"
Sellos químicos con conexión rosca macho								
DS 418	40	40	40		42		½"	Rd 65 x 1/6
	50	25	50		42		½"	Rd 78 x 1/6
DS 419	1" 1/2	40	35		43		½"	Rd 60 x 1/6
	2"	40	44		43		½"	Rd 70 x 1/6
DS 420	1" 1/2	40	32		45		½"	1" ½ IDF
	2"	40	50		45		½"	2" IDF
DS 421	1" 1/2	40	32		43		½"	2 5/16 x 8 "
	2"	40	40		43		½"	2 7/8 x 6 "
Conexión Clamp								
DS 422	1" 1/2	40	32	50,5	35		¼" - ½"	
	2"	40	40	64	35		½"	
	2" 1/2	25	50	77,5	35		½"	
	3"	25	72	104	35		½"	

ITEC®

SEPARADORES CON CONEXIÓN SANITARIA

Modelo DS 418 DIN 11 851**Modelo DS 419** SMS STD.**Modelo DS 420** IDF STD.**Modelo DS 421** APV - RJT STD.**Modelo DS 422** CONEXIÓN CLAMP**Instrucciones de Codificación para Pedido****1 MODELO BÁSICO**
DS 418 (DIN 11851)**2 CONEXIÓN A L INSTRUMENTO**

7F: 1/2" NPT - H

8F: 1/2" GAS - H

3F: 1/4" GAS - H

3 CONEXIÓN A PROCESO

G25: DN25 con tuerca de unión

G32: DN32 con tuerca de unión

G40: DN40 con tuerca de unión

G50: DN50 con tuerca de unión

M25: DN25 con rosca macho

M32: DN32 con rosca macho

M40: DN40 con rosca macho

M50: DN50 con rosca macho

1 MODELO BÁSICO
DS 420 (IDF Std.)**2 CONEXIÓN A L INSTRUMENTO**

7F: 1/2" NPT - H

8F: 1/2" GAS - H

3F: 1/4" GAS - H

3 CONEXIÓN A PROCESO

G38: 1,5" con tuerca de unión

G51: 2" con tuerca de unión

M38: 1,5 con rosca macho

M51: 2" con rosca macho

1 MODELO BÁSICO
DS 422 (CLAMP)**2 CONEXIÓN A L INSTRUMENTO**

7F: 1/2" NPT - H

8F: 1/2" GAS - H

3F: 1/4" GAS - H

3 CONEXIÓN A PROCESO

C25: 1"

C40: 1,5"

C50: 2"

C70: 2,5"

1 MODELO BÁSICO
DS 419 (SMS Std.)**2 CONEXIÓN A L INSTRUMENTO**

7F: 1/2" NPT - H

8F: 1/2" GAS - H

3F: 1/4" GAS - H

3 CONEXIÓN A PROCESO

G38: 1,5" con tuerca de unión

G51: 2" con tuerca de unión

M38: 1,5 con rosca macho

M51: 2" con rosca macho

1 MODELO BÁSICO
DS 421 (APV - RJT Std.)**2 CONEXIÓN A L INSTRUMENTO**

7F: 1/2" NPT - H

8F: 1/2" GAS - H

3F: 1/4" GAS - H

3 CONEXIÓN A PROCESO

G38: 1,5" con tuerca de unión

G51: 2" con tuerca de unión

M38: 1,5 con rosca macho

M51: 2" con rosca macho

EJEMPLO

1	2	3
DS 422	8F	C40